

LANTERNA UV

Lanterna Emissão de Radiação UV



Características técnicas:

Emissão UV de alta eficiência:

Disponível com lâmpada UV de onda longa (365 nm), proporcionando excelente visualização de materiais fluorescentes.

Construção robusta:

Corpo metálico com pintura eletrostática preta fosca, resistente ao uso contínuo em ambientes para pesquisas laboratoriais.

Operação simples:

Interruptor liga/desliga de fácil acionamento e chave seletora para alimentação 110/220 V.

Manutenção facilitada:

Abertura com acesso rápido à lâmpada para substituição quando necessário.

Alimentação bivolt:

Chave seletora manual para operação em redes elétricas de 110 V ou 220 V.

Cabo de alimentação padrão:

Cabo de energia com plugue de 3 pinos conforme norma NBR 14136.

Visualização de fluorescência:

Ideal para inspeções e análises que utilizam emissão de fluorescência.

Aplicações

➤ Cromatografia

➤ Microbiologia

➤ Química Inorgânica


➤ Inspeção por fluorescência

➤ Pesquisa científica

➤ Controle de qualidade

Instruções de Operação

- Verifique a tensão da rede elétrica antes da utilização.
- Posicione a chave seletora para 110 V ou 220 V conforme a alimentação disponível.
- Acione o interruptor liga/desliga.
- Nos modelos com duas lâmpadas, cada interruptor controla uma lâmpada de forma independente.
- Após o uso, desligue o equipamento e aguarde o resfriamento antes de realizar qualquer manutenção.



Informações para Pedido

- **LUV-365**
Lanterna UV 365 nm — 6 W
- **LUV-254** (Quando disponível)
Lanterna Germicida UV 254 nm

Recomendação Importante



Não direcione o feixe de radiação UV para os olhos ou para a pele durante a operação.
Recomenda-se o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados durante a utilização.

Garantia de 1 Ano.